

SIRIUS HRI 330 W XL

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

| | |
|-----------------------|---------|
| Nominell watttal | 33000 W |
| Märkström | 5 A |
| Nominell märkspänning | 650 V |

Fotometrisk data

| | |
|-------------------------|----------|
| Nominell Ljusflöde | 16500 lm |
| Färgtemperatur | 7250 K |
| Färgåtergivningindex Ra | 71 |

Mått



| | |
|--------------|--------|
| Diameter | 560 mm |
| Längd | 630 mm |
| Ljusbåglängd | 1,3 mm |

Livslängder

| | |
|-----------|--------|
| Livslängd | 1500 h |
|-----------|--------|

Tillägg produktdata

| | |
|----------|------|
| Category | CORE |
|----------|------|

Användningsområden

| | |
|------------------|-----------|
| Brinnläge | Universal |
| Working distance | 36 mm |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321848765 4052899195431 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321848765 | SIRIUS HRI 330 W XL | Transportförpackning g 60 | 595 mm x 400 mm x 186 mm | 44.27 dm ³ | 6119.00 g |
| 4052899195431 | SIRIUS HRI 330 W XL | Kapsel 1 | 87 mm x 87 mm x 103 mm | 0.78 dm ³ | 123.00 g |
| 4052899195448 | SIRIUS HRI 330 W XL | Transportförpackning g 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 292.00 g |
| 4052899195455 | SIRIUS HRI 330 W XL | Transportförpackning g 20 | 507 mm x 203 mm x 264 mm | 27.17 dm ³ | 3401.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.