

XBO for BARCO Projectors

High performance, long lasting digital cinema lamps designed for BARCO projectors




Användningsområde

- Digital Cinema Projection

Produktgenskaper

- Extremely high luminance for digital cinema projection
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Produkttext kort
XBO 1200 W/DHP OFR	69596	XBO 1200W/DHP 1/CS 1/SKU	XBO	XBO 1200 W/DHP OFR
XBO 1600 W/DHP OFR	69840	XBO 1600W/DHP 1/CS 1/SKU		XBO 1600 W/DHP OFR
XBO 2000 W/DHP L OFR	68884	XBO 2000W/DHP L 1/CS 1/SKU		XBO 2000 W/DHP L OFR
XBO 2200 W/DHP OFR	67484	XBO 2200W/DHP 1/CS 1/SKU		XBO 2200 W/DHP OFR
XBO 2500 W/DHP OFR	69089	XBO 2500W/DHP 1/CS 1/SKU		XBO 2500 W/DHP OFR
XBO 3000 W/DHP OFR	69480	XBO 3000W/DHP 1/CS 1/SKU		XBO 3000 W/DHP OFR
XBO 3000 W/DHS OFR	69462	XBO 3000W/DHS 1/CS 1/SKU		XBO 3000 W/DHS OFR
XBO 3000 W/DHP L OFR	69048	XBO 3000W/DHP L 1/CS 1/SKU	XBO	XBO 3000 W/DHP L OFR
XBO 4000 W/DHP L OFR	69049	XBO 4000W/DHP L 1/CS 1/SKU		XBO 4000 W/DHP L OFR
XBO 3000 W/DHP XL OFR	59938	XBO 3000W/DHP XL 1/CS 1/SKU		XBO 3000 W/DHP XL OFR
XBO 4000 W/DHP OFR	69481	XBO 4000W/DHP 1/CS 1/SKU		XBO 4000 W/DHP OFR
XBO 4500 W/DHP OFR	69463	XBO 4500W/DHP 1/CS 1/SKU		XBO 4500 W/DHP OFR
XBO 4000 W/DHP LL OFR	59939	XBO 4000W/DHP LL 1/CS 1/SKU		XBO 4000 W/DHP LL OFR
XBO 4500 W/DHP L OFR	69050	XBO 4500W/DHP L 1/CS 1/SKU		XBO 4500 W/DHP L OFR
XBO 4000 W/DHP XL OFR	59940	XBO 4000W/DHP XL 1/CS 1/SKU		XBO 4000 W/DHP XL OFR
XBO 6000 W/DHP OFR	69476	XBO 6000W/DHP 1/CS 1/SKU		XBO 6000 W/DHP OFR
XBO 6000 W/DHP L OFR	69053	XBO 6000W/DHP L 1/CS 1/SKU		XBO 6000 W/DHP L OFR
XBO 6500 W/DHP OFR				XBO 6500 W/DHP OFR
XBO 6500 W/DHP L OFR	54337	XBO 6500W/DHP L OFR 1/CS 1/SKU		XBO 6500 W/DHP L OFR
XBO 6500 W/DHP XL OFR	55225	XBO 6500W/DHP XL 1/CS 1/SKU		XBO 6500 W/DHP XL OFR
XBO 7000W/DHP OFR	55226	XBO 7000W/DHP 1/CS 1/SKU		XBO 7000W/DHP OFR
XBO 6000 W/DHP XL OFR	59969	XBO 6000W/DHP XL 1/CS 1/SKU		XBO 6000 W/DHP XL OFR
XBO 6500 W/DHP IX OFR				XBO 6500 W/DHP IX OFR

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Lamp Type	Elektriska data		Fotometrisk data
		Nominell watttal	Strömstyrningsområde	Ljusflöde
XBO 1200 W/DHP OFR		1200 W	41...63 A	45000 lm
XBO 1600 W/DHP OFR		1600 W	57...86 A	
XBO 2000 W/DHP L OFR		2000 W	64...95 A	
XBO 2200 W/DHP OFR	XENON	2200 W	68...95 A	92000 lm
XBO 2500 W/DHP OFR		2500 W	63...95 A	
XBO 3000 W/DHP OFR		3000 W	77...113 A	135000 lm
XBO 3000 W/DHS OFR		3000 W	77...113 A	130000 lm
XBO 3000 W/DHP L OFR		3000 W	76...111 A	
XBO 4000 W/DHP L OFR		4200 W	95...137 A	
XBO 3000 W/DHP XL OFR		3000 W	76...111 A	
XBO 4000 W/DHP OFR		4000 W	91...130 A	170000 lm
XBO 4500 W/DHP OFR		4500 W	108...155 A	190000 lm
XBO 4000 W/DHP LL OFR		4200 W	95...137 A	
XBO 4500 W/DHP L OFR		4500 W	108...155 A	
XBO 4000 W/DHP XL OFR		4200 W	95...137 A	
XBO 6000 W/DHP OFR		6000 W	131...174 A	280000 lm
XBO 6000 W/DHP L OFR		6000 W	125...160 A	
XBO 6500 W/DHP OFR		6500 W	133...173 A	30000 lm
XBO 6500 W/DHP L OFR		6500 W	133...173 A	
XBO 6500 W/DHP XL OFR		6500 W	133...173 A	
XBO 7000W/DHP OFR		7000 W	130...175 A	
XBO 6000 W/DHP XL OFR		6000 W	125...160 A	
XBO 6500 W/DHP IX OFR		6500 W	133...173 A	

Produktbeskrivning	Avstånd a / LCL	Fysiska egenskaper och dimensioner		
		Elektroдавstånd, kall	Socket, anod	Socket, katod
XBO 1200 W/DHP OFR	123,0 mm ¹⁾	3,5 mm	SFaX30-14	SFc30-16
XBO 1600 W/DHP OFR	123,0 mm ¹⁾	3,5 mm	SFaX30-14	SFc30-16
XBO 2000 W/DHP L OFR	123,0 mm ¹⁾	4,5 mm	SFaX30-14	SFc30-16
XBO 2200 W/DHP OFR	123,0 mm ¹⁾	3,7 mm	SFaX27-14x80	SFc27-16/55
XBO 2500 W/DHP OFR	123,0 mm ¹⁾	4,5 mm	SFaX27-14x80	SFc27-16/55
XBO 3000 W/DHP OFR	123,0 mm ¹⁾	4,5 mm	SFaX27-14x80	SFc27-16/55
XBO 3000 W/DHS OFR	145,0 mm ¹⁾	6,0 mm	SFaX27-9.5	SFa27-7.9
XBO 3000 W/DHP L OFR	123,0 mm ¹⁾	5,0 mm	SFaX27-14x80	SFc27-16/55
XBO 4000 W/DHP L OFR	123,0 mm ¹⁾	6,0 mm	SFaX27-14x80	SFc27-16/55
XBO 3000 W/DHP XL OFR	123,0 mm ¹⁾	5,0 mm	SFaX27-14x80	SFc27-16/55
XBO 4000 W/DHP OFR	123,0 mm ¹⁾	6,0 mm	SFaX27-14x80	SFc27-16/55

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Avstånd a / LCL	Fysiska egenskaper och dimensioner		
		Elektroavstånd, kall	Socket, anod	Socket, katod
XBO 4500 W/DHP OFR	170,5 mm ¹⁾	6,0 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 4000 W/DHP LL OFR	123,0 mm	6.3 mm	SFaX27-14x80	SFc27-16/55
XBO 4500 W/DHP L OFR	170,5 mm ¹⁾	6,0 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 4000 W/DHP XL OFR	123,0 mm ¹⁾	6.3 mm	SFaX27-14x80	SFc27-16/55
XBO 6000 W/DHP OFR	170,5 mm ¹⁾	7,5 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 6000 W/DHP L OFR	170,5 mm ¹⁾	7,5 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 6500 W/DHP OFR	170,5 mm ¹⁾	7,5 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 6500 W/DHP L OFR	170,5 mm ¹⁾	8,0 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 6500 W/DHP XL OFR	170,5 mm ¹⁾	8,0 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 7000W/DHP OFR	170,5 mm ¹⁾	7,5 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 6000 W/DHP XL OFR	170,5 mm ¹⁾	8,0 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 6500 W/DHP IX OFR	170,5 mm ¹⁾	8.1 mm	SFa30-7.9	SFaX30-14

Produktbeskrivning	Diameter (in)	Diameter	Längd	Längd med sockel utan sockelstift/ansl.
XBO 1200 W/DHP OFR	1.594 in	46.5 mm	345.0 mm	295,00 mm
XBO 1600 W/DHP OFR		46.5 mm	345.0 mm	295,00 mm
XBO 2000 W/DHP L OFR		55.0 mm	345.0 mm	295,00 mm
XBO 2200 W/DHP OFR	2.047 in	52.0 mm	345.0 mm	295,00 mm
XBO 2500 W/DHP OFR		55.0 mm	345.0 mm	295,00 mm
XBO 3000 W/DHP OFR	2.165 in	55.0 mm	345.0 mm	295,00 mm
XBO 3000 W/DHS OFR	2.126 in	60.0 mm	342.0 mm	302,00 mm
XBO 3000 W/DHP L OFR	2.362 in	60.0 mm	345.0 mm	295,00 mm
XBO 4000 W/DHP L OFR	2.362 in	60.0 mm	345.0 mm	295,00 mm
XBO 3000 W/DHP XL OFR		60.0 mm	345.0 mm	295,00 mm
XBO 4000 W/DHP OFR	2.165 in	60.0 mm	345.0 mm	295,00 mm
XBO 4500 W/DHP OFR	2.362 in	60.0 mm	436.0 mm	393,00 mm
XBO 4000 W/DHP LL OFR		60.0 mm	345.0 mm	295,00 mm
XBO 4500 W/DHP L OFR		60.0 mm	436.0 mm	393,00 mm
XBO 4000 W/DHP XL OFR		60.0 mm	345.0 mm	295,00 mm
XBO 6000 W/DHP OFR	2.756 in	78.0 mm	436.0 mm	393,00 mm
XBO 6000 W/DHP L OFR		78.0 mm	436.0 mm	393,00 mm
XBO 6500 W/DHP OFR	2.756 in	78.0 mm	436.0 mm	393,00 mm
XBO 6500 W/DHP L OFR		78.0 mm	436.0 mm	393,00 mm
XBO 6500 W/DHP XL OFR		78.0 mm	436.0 mm	393,00 mm
XBO 7000W/DHP OFR		78.0 mm	436.0 mm	393,00 mm

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Diameter (in)	Diameter	Längd	Längd med sockel utan sockelstift/ansl.
XBO 6000 W/DHP XL OFR		78.0 mm	436.0 mm	393,00 mm
XBO 6500 W/DHP IX OFR		78.5 mm	436.0 mm	393,00 mm

Produktbeskrivning	Kabellängd på ingångsidan	Stickpropp: befintlig [PICOS]	produktvikt	Temperaturer och driftförhållanden
				Brinnläge
XBO 1200 W/DHP OFR	130 mm	Yes	485.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 1600 W/DHP OFR	130 mm	Yes	485.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 2000 W/DHP L OFR	130 mm	Yes	530.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 2200 W/DHP OFR	130 mm	Yes	534.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 2500 W/DHP OFR	130 mm	Yes	558.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 3000 W/DHP OFR	130 mm	Yes	581.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 3000 W/DHS OFR	155 mm	Yes	591.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 3000 W/DHP L OFR	130 mm	Yes	623.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 4000 W/DHP L OFR	130 mm	Yes	645.00 g	p15/s15 ²⁾
XBO 3000 W/DHP XL OFR	130 mm	Yes	623.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 4000 W/DHP OFR	130 mm	Yes	670.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 4500 W/DHP OFR	155 mm	Yes	853.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 4000 W/DHP LL OFR	130 mm	Yes	645.00 g	p15/s15 ²⁾
XBO 4500 W/DHP L OFR	155 mm	Yes	853.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 4000 W/DHP XL OFR	130 mm	Yes	645.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 6000 W/DHP OFR	155 mm	Yes	1000.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 6000 W/DHP L OFR	155 mm	Yes	1000.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 6500 W/DHP OFR	155 mm	Yes	1000.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 6500 W/DHP L OFR	155 mm	Yes	1023.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 6500 W/DHP XL OFR	155 mm	Yes	1023.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 7000W/DHP OFR	155 mm	Yes	1023.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 6000 W/DHP XL OFR	155 mm	Yes	1000.00 g	s 15 p 15 ²⁾
XBO 6500 W/DHP IX OFR	155 mm	Yes	1000.00 g	h90 ²⁾

Produktbeskrivning	Forcerad kylning	Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	Livslängder	
			Warranty Hours [PIM]	Service Warranty Lifetime
XBO 1200 W/DHP OFR	Forcerad	230 °C	3000 hrs	3800 hr
XBO 1600 W/DHP OFR	Forcerad	230 °C	3000 hrs	3800 hr
XBO 2000 W/DHP L OFR	Forcerad	230 °C	3300 hrs	3500 hr
XBO 2200 W/DHP OFR	Forcerad	230 °C	1500 hrs	2000 hr
XBO 2500 W/DHP OFR	Forcerad	230 °C	1700 hrs	2000 hr
XBO 3000 W/DHP OFR	Forcerad	230 °C	1500 hrs	1900 hr
XBO 3000 W/DHS OFR	Forcerad	230 °C	1500 hrs	2000 hr
XBO 3000 W/DHP L OFR	Forcerad	230 °C	1900 hrs	2100 hr
XBO 4000 W/DHP L OFR	Forcerad	230 °C	1300 hrs	1500 hr

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Forcerad kylning	Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	Livslängder	
			Warranty Hours [PIM]	Service Warranty Lifetime
XBO 3000 W/DHP XL OFR	Forcerad	230 °C	2200 hrs	2400 hr
XBO 4000 W/DHP OFR	Forcerad	230 °C	1100 hrs	1400 hr
XBO 4500 W/DHP OFR	Forcerad	230 °C	1000 hrs	1300 hr
XBO 4000 W/DHP LL OFR	Forcerad		1500 hrs	1900 hr
XBO 4500 W/DHP L OFR	Forcerad	230 °C	1300 hrs	1500 hr
XBO 4000 W/DHP XL OFR	Forcerad	230 °C	1900 hrs	2100 hr
XBO 6000 W/DHP OFR	Forcerad	230 °C	650 hrs	800 hr
XBO 6000 W/DHP L OFR	Forcerad	230 °C	800 hrs	1100 hr
XBO 6500 W/DHP OFR	Forcerad	230 °C	500 hrs	750 hr
XBO 6500 W/DHP L OFR	Forcerad	230 °C	700 hrs	800 hr
XBO 6500 W/DHP XL OFR	Forcerad	230 °C	800 hrs	1000 hr
XBO 7000W/DHP OFR	Forcerad	230 °C	300 hrs	500 hr
XBO 6000 W/DHP XL OFR	Forcerad	230 °C	1000 hrs	1200 hr
XBO 6500 W/DHP IX OFR	Forcerad	230 °C	1000 hrs	1200 hr

Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Produktbeskrivning	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1
XBO 1200 W/DHP OFR	4008321396433 4052899497962 4062172030472	f6cc71e9-adae-4c95-afe0-07d36b5e74f6	Lead	7439-92-1
XBO 1600 W/DHP OFR	4052899254831 4062172030465	ddc0ca29-d545-4244-bd3d-01657e49e316	Lead	7439-92-1
XBO 2000 W/DHP L OFR	4062172030427 4052899275638	3cc8eb7d-934b-482f-ade0-0afdb83ac51b	Lead	7439-92-1
XBO 2200 W/DHP OFR	4008321865489 4062172030373	5e903ee1-3cc9-40f0-ae95-0a54da9c2b3a	Lead	7439-92-1
XBO 2500 W/DHP OFR	4062172030380 4052899010413	2699a8c3-f6d1-4519-a2c4-83464e509907	Lead	7439-92-1
XBO 3000 W/DHP OFR	4052899195783 4052899468191 4008321330048 4062172030410 4052899096073 4052899287785	34a49bce-cf7a-477b-8d7b-991718631ed4 a303e60b-72e8-4104-9c0c-1f16adeed959 2c70619c-7452-40e1-9f11-72c36a77558d	Lead	7439-92-1
XBO 3000 W/DHS OFR	4008321199065 4062172030540 4008321330017	0ad1e6ac-a107-4e86-a73c-0a8cdc49edb4 468df0c2-2da9-47b4-a001-357079e3d0c0	Lead	7439-92-1

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1
XBO 3000 W/DHP L OFR	4052899317277 4052899235908 4052899212886 4062172030502	42b5a623-65c3-4fc7- b272-e9973ba1c9ec	Lead	7439-92-1
XBO 4000 W/DHP L OFR	4052899468214 4052899235915 4052899212879 4062172030403	a182c938-75ef-44e7- a0e6-e8e301002b19 ee6fe08d-465e- 439d-9156- a1830163f87d	Lead	7439-92-1
XBO 3000 W/DHP XL OFR	4062172092401	4d1b0324-7408- 4c16-afc9- 0e4165c645a1	Lead	7439-92-1
XBO 4000 W/DHP OFR	10046135694810 4052899287792 4052899195790 4008321546272 4062172030397 4052899096080 4052899091825 4052899317208	ce588d4a-f4ef-4dda- 8e54-ddab4457e440 56ff5a8b-6ea4- 41c2-bd17- d898f6c185d1	Lead	7439-92-1
XBO 4500 W/DHP OFR	4008321633422 4062172030571	012f940f-18dd-409c- 9473-04140360c548	Lead	7439-92-1
XBO 4000 W/DHP LL OFR	4062172114080	68536058-a0f0-4f39- 8967-a173bfd19c5b	Lead	7439-92-1
XBO 4500 W/DHP L OFR	4052899343344 4062172030588	3de76945-7771- 4e03-9280- 550799b927c9	Lead	7439-92-1
XBO 4000 W/DHP XL OFR	4062172092395	cc43340f-d501-48a4- 97e6-2064cf408c27	Lead	7439-92-1
XBO 6000 W/DHP OFR	4008321549693 4062172030663 4052899144026	8566eac2-b860- 4860-9c27- f7b8e2871b1f	Lead	7439-92-1
XBO 6000 W/DHP L OFR	4052899343405 4052899087088 4062172030670	e1be3907-8f4f-4d48- b496-86874180bac4	Lead	7439-92-1
XBO 6500 W/DHP OFR	4008321676078 4062172030731	412959b3-e26e- 4a82-89ba- 3ce9a6fa908b	Lead	7439-92-1
XBO 6500 W/DHP L OFR	4052899448636 4062172030755	326fc61e-87e5-491e- a54a-876602402f4a	Lead	7439-92-1
XBO 6500 W/DHP XL OFR	4052899593640 4062172031684	0afbcf5a-721a-4942- bd3d-6024b2eff6a3	Lead	7439-92-1
XBO 7000W/DHP OFR	4062172031707	885c4405-74b6- 4820-817d- 399a936e4918	Lead	7439-92-1
XBO 6000 W/DHP XL OFR	4062172110839	e98aa7da-cb44- 4008-ab03- b605fac43791	Lead	7439-92-1
XBO 6500 W/DHP IX OFR	4062172363792	346fd5af-c163-49af- 9dc5-a01a9fe85570	Lead	7439-92-1

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning
XBO 1200 W/DHP OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 1600 W/DHP OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 2000 W/DHP L OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 2200 W/DHP OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 2500 W/DHP OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 3000 W/DHP OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 3000 W/DHS OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning
XBO 3000 W/DHP L OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 4000 W/DHP L OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 3000 W/DHP XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 4000 W/DHP OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 4500 W/DHP OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 4000 W/DHP LL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 4500 W/DHP L OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning
XBO 4000 W/DHP XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 6000 W/DHP OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 6000 W/DHP L OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 6500 W/DHP OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 6500 W/DHP L OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 6500 W/DHP XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 7000W/DHP OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning
XBO 6000 W/DHP XL OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
XBO 6500 W/DHP IX OFR	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.

1) Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

2) Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.